

Ceras de modelar



Cera de modelar normal

Cera rosa de modelar estándar muy polivalente, idónea para trabajos de prótesis removible en los que se precise un bajo punto de fusión, una buena elasticidad, así como una buena adherencia.

Cera de modelar climas cálidos

Cera de modelar para prótesis removible idónea para trabajos en condiciones ambientales de temperaturas altas . Sus características son similares a la CERA DE MODELAR NORMAL, pero con un punto de fusión superior, una rigidez mayor en frío, así como una menor adherencia.

Cera de modelar normal joyería en 3 calibres

CERA DE MODELAR NORMAL laminada en calibres de: 6 Ud. de 2 mm., 6 Ud. de 1,5 mm., 8 Ud. De 1 mm., presentada igualmente en envases de 450 GR. idónea para trabajos de joyería.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	UDS. POR EMBALAJE Y TIPO	MARCADO SANITARIO
21001000	CERA MODELAR NORMAL REUS 450 GR.	20 PLACAS	MODEL-40	SI—CE
21001100	CERA MODELAR NORMAL REUS 2.5 KG. ENVASE ECONOMICO	110 PLACAS	MODEL-08	SI—CE
21401003	CERA MOD.NORMAL JOYERIA 450 GR. CALIBRES 6-2/6-1.5/8-1 mm.	20 PLACAS	MODEL-40	NO PRECISA
22001000	CERA MODELAR CLIMAS CALIDOS REUS 450 GR.	20 PLACAS	MODEL-40	SI—CE
22001100	CERA MODELAR CLIMAS CALIDOS REUS 2.5 KG. ENVASE ECONOMICO	110 PLACAS	MODEL-08	SI—CE

CERA REUS, S.A.
PLAZA CASTELL, 5
43201 - REUS
SPAIN

Teléfono: 977 341 240
Fax: 977 345 021
WEB: WWW.CERAREUS.COM
Correo: cerareus@cerareus.com

cera
S.A.
REUS